



OXI0322

KLEMMRING STAUERSTOFFSCHLAUCH 10 ST.

- Die Anschlüsse Boscarol sind für die Verwendung mit dem Crimpgerät (siehe vorherige Seite) genehmigt
- Sie sind völlig oberflächlich behandelt, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten
- Sie haben ein besonderes Dichtungssystem, das die Verwendung von Dichtungen auf dem Anschlusssitz nicht erfordert
- Erhältlich in gerader oder 90°-Ausführung
- Komplett mit Haltering für siebgedruckten Schlauch
- Erhältlich in Bausätzen mit 3 oder 10 Stücken

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl