



OXIP7000P

SCAMBIATORE EXT 2EL-1UL CON PIASTRINA

- Scambiatore esterno a 2 ingressi e 1 uscita con manopola in alluminio anodizzato ad alta resistenza
- Disponibile con entrate/uscite ossigeno laterali o posteriori
- Consente la selezione di due sorgenti ossigeno a bassa pressione (max. 8 bar – 800 kPa)
- Conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE e alla norma ISO15001
- Classe di rischio secondo al Direttiva sui DM: IIa
- Realizzato con alluminio sottoposto a speciale trattamento per renderlo idoneo all'uso con ossigeno
- Raccordi di ingresso e uscita a 3/4" (tre ottavi di pollice)
- Dotato di piastra frontale per incasso a parete

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl