





## **OXIP7001P**

## **SCAMBIATORE EXT 2EP-1UP CON PIASTRINA**

- Scambiatore esterno a 2 ingressi e 1 uscita con manopola in alluminio anodizzato ad alta resistenza
- Disponibile con entrate/uscite ossigeno laterali o posteriori
- Consente la selezione di due sorgenti ossigeno a bassa pressione (max. 8 bar 800 kPa)
- Conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE e alla norma ISO15001
- Classe di rischio secondo al Direttiva sui DM: Ila
- Realizzato con alluminio sottoposto a speciale trattamento per renderlo idoneo all'uso con ossigeno
- Raccordi di ingresso e uscita a ?" (tre ottavi di pollice)
- Dotato di piastra frontale per incasso a parete

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl